


Placa de conexão NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Cód. do item: 30427

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Certificação	UL - Recognized (OL)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão do ar de comando 12	1/8 NPTF
Conexão do ar de comando 14	1/8 NPTF
Conexão pneumática 1	1/4 NPTF
Conexão pneumática 2	1/4 NPTF
Conexão pneumática 3	1/4 NPTF
Conexão pneumática 4	1/4 NPTF
Conexão pneumática 5	1/4 NPTF