


Flange oscilante SZB-50

Cód. do item: 30629

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso do produto	430 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Aço inoxidável de alta liga
Material do pino	Aço galvanizado
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço galvanizado
Material do fusível	Aço para molas, galvanizado