

Atuador semi-rotativo DSRL-40-180-P-FW

Cód. do item: 30658

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Ângulo de amortecimento	0.9 deg
Faixa de ajuste ângulo de rotação	0 deg...180 deg
Ângulo de rotação	0 deg...180 deg
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Estrutura	Aleta giratória
Detecção de posição	sem
Pressão operacional	1.5 bar...8 bar
Frequência de giro máx. a 6 bar	3 Hz
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque teórico a 6 bar	20 Nm
Peso do produto	2400 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática	G1/4
Material do eixo do acionamento	Aço níquelado
Material vedações	NBR