


# Cabo com conector KMF-1-24DC-2.5-LED

Cód. do item: 30935

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador de posição de comutação	LED
Tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	170 g
Conexão elétrica	Soquete
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Conexão do cabo de terra	disponível
Comprimento do cabo	2.5 m
Diâmetro do cabo	6 mm
Estrutura do cabo	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP67 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material da capa do cabo	PVC
Material corpo	PC POM
Material dos pinos de contato	Bronze