


# Cabo com conector KMV-1-230AC-5

Cód. do item: 30942

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	320 g
Conexão elétrica	Soquete Formato B
Tensão nominal CA	230 V
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão do cabo de terra	disponível
Comprimento do cabo	5 m
Diâmetro do cabo	6 mm
Estrutura do cabo	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP67 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material da capa do cabo	PVC
Material corpo	PC
Material dos pinos de contato	Bronze