


Sensor de proximidade SMPO-1-H-B

Cód. do item: 31008

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Formato	Construção em blocos
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Princípio de medição	magnético
Pressão operacional	2 bar...6 bar
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível
Temperatura ambiente	-15 °C...60 °C
Reprodutibilidade do valor de comutação	+/- 0,2 mm
Tempo de ativação	30 ms
Tempo de desligamento	25 ms
Tipo de fixação	com orifício de passagem Com acessórios
Função de válvula	3/2
Conexão pneumática	Espigão PK-3
Peso do produto	14 g
Material corpo	Latão PA POM
Indicador do status de comutação	óptico
Grau de proteção	IP65
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L