

Conexão para tubo de proteção MKGV-36-M40

Cód. do item: 3152613

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Tamanho do recipiente	100
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
Tipo de fixação	com rosca macho
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do conector roscado	PA