

Cavalete LBG-50

Cód. do item: 31763

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre não são utilizados. As exceções são placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	540 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Fundição de aço inoxidável
Material do pino	Aço para aplicação
Material do fusível	Aço para molas