

Cavalete para fixação oscilante LNZG-63/80

Cód. do item: 32961

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	63/80
Conforme a norma	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso do produto	178 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Liga de alumínio
Material do mancal	Plástico