

Válvula de retenção H-1/8-A/I

Cód. do item: 3324

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Vazão nominal padrão	280 l/min
Pressão operacional	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material corpo	Latão
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	21 g
Material vedações	NBR