

Catraca FLSR-10-R

Cód. do item: 33299

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	10
Sentido de giro	Sentido horário
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque teórico a 6 bar	0.53 Nm
Peso do produto	100 g
Material corpo	Alumínio fundido
Material casquilho	Aço para aplicação
Material eixo	Aço cementado