

## Conector macho KSV-PK-2

Cód. do item: 33384

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	1.5 mm
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática	para Ø externo do tubo flexível 3 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS