


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D100-100A-S1

Cód. do item: 3356931

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	60 Nm
Peso do produto	2450 g
Código da interface do atuador	D100B
Código da interface motor In	100A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS