


Fixação por pés DAMH-Q12-25

Cód. do item: 3371844

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	4.9 Nm
Peso do produto	203 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do esquadro	Aço galvanizado