


# Válvula de retenção para vácuo ISV-3/8

Cód. do item: 33971

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	G3/8
Adequação do impulso de ejeção	8 MPa 8 bar
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Vazão de sucção necessária a -0,5 bar	1.5 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	33 g
Tipo de fixação	Parafusável
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Material da mola	Aço de alta liga
Material do filtro	Liga de alumínio Tela de aço inoxidável
Material corpo	Liga de alumínio
Material do parafuso vazado	Liga de alumínio
Material flutuador	POM