


Elemento OU OS-1/2

Cód. do item: 3427

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função OU
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Vazão nominal padrão	5000 l/min
Pressão operacional	1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Diâmetro nominal	12 mm
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Conexão pneumática 3	G1/2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS