


Válvula temporizadora VZA-3-1/4

Cód. do item: 3434

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Vazão nominal padrão	600 l/min
Temporização ajustável	0 s...30 s
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática	G1/8 G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS