


Válvula pneumática VLX-2-1-MS

Cód. do item: 34436

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	Válvula de membrana
Tipo de acionamento	Pneumático
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Conexão de montagem	G1
Dímetro nominal	25 mm
Função de válvula	2/2 vias fechada monoestável
Sentido da vazão	Não reversível
Pressão média	1 bar...10 bar
Função do escape	Não estrangulável
Tipo de retorno	mola pneumática
Tipo de comando	Servopilotado
Meio de controle	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Meio	Ar comprimido filtrado, grau de filtragem 200 µm
Temperatura do meio	-10 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Vazão nominal padrão	14000 l/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Material corpo	Latão
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga
Número do material do parafuso	1.4301
Peso do produto	1010 g