

Unidade guia FENG-50- -GF

Cód. do item: 34483

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Curso	10 mm...500 mm
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia deslizante
Estrutura	Guia
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força de deslocamento	50 N
Suplemento de massa movida por curso de 10 mm	48 g
Peso básico com curso de 0 mm	4190 g
Suplemento de peso por curso de 10 mm	48 g
Centro de gravidade da massa movimentada com curso de 0 mm	60 mm
Suplemento do centro de gravidade da massa movimentada para cada curso de 10 mm	4.7 mm
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do elemento guia	Aço de alta liga
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material da placa de adaptação	Liga de alumínio forjado anodizado