

# Unidade guia FENG-40-160-KF

Cód. do item: 34501

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Curso	160 mm
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Guia
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força máx. Fy	1000 N
Força máxima Fy estática	1260 N
Força máx. Fz	1000 N
Força máxima Fz estática	1260 N
Torque máximo Mx	44 Nm
Torque máximo Mx estático	55 Nm
Torque máximo My	52 Nm
Torque máximo My estático	65 Nm
Torque máx. Mz	52 Nm
Torque máx. Mz estático	65 Nm
Força de deslocamento	15 N
Peso do produto	2882 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do elemento guia	Aço temperado
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material da placa de adaptação	Liga de alumínio forjado anodizado