

Unidade guia FENG-80-50-KF

Cód. do item: 34521

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Curso	50 mm
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Guia
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força máx. Fy	2300 N
Força máxima Fy estática	3120 N
Força máx. Fz	2300 N
Força máxima Fz estática	3120 N
Torque máximo Mx	170 Nm
Torque máximo Mx estático	231 Nm
Torque máximo My	191 Nm
Torque máximo My estático	259 Nm
Torque máx. Mz	191 Nm
Torque máx. Mz estático	259 Nm
Força de deslocamento	40 N
Peso do produto	10815 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do elemento guia	Aço temperado
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material da placa de adaptação	Aço temperado