


Ventosa VAS-30-1/8-NBR

Cód. do item: 34587

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3 mm
Diâmetro da ventosa	30 mm
Diâmetro de sucção efetivo	25 mm
Ponto de conexão	Em cima
Formato de ventosa	Redondo plano
Pressão operacional	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força de remoção a 70% de vácuo	34 N
Força de retenção sob pressão de operação nominal	34 N
Rosca de fixação	G1/8
Fixação por ventosa	G 1/8
Conexão do vácuo	G1/8
Cor	preto
Dureza Shore	70 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Latão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	NBR