

Engate rápido macho KS3-CK-6

Cód. do item: 3478

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4.9 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...12 bar
Vazão nominal padrão	378 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	21 g
Conexão pneumática 1	CK-6
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS