


Válvula de retenção HGL-1/8-NPT

Cód. do item: 34877

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	função de retenção pilotável
Conexão pneumática 1	1/8 NPT
Conexão pneumática 2	1/8 NPT
Tipo de fixação	Parafusável
Vazão nominal padrão	0 l/min...260 l/min
Pressão operacional	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
Pressão de controle MPa	0.2 MPa...1 MPa
Pressão do piloto	2 bar...10 bar
Pressão de controle psi	29 psi...145 psi
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 °C...80 °C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS