


Válvula de retenção HGL-1/4-NPT

Cód. do item: 34878

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	função de retenção pilotável
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Tipo de fixação	Parafusável
Vazão nominal padrão	0 l/min...490 l/min
Pressão operacional	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
Pressão de controle MPa	0.18 MPa...1 MPa
Pressão do piloto	1.8 bar...10 bar
Pressão de controle psi	26.1 psi...145 psi
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 °C...80 °C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR