


Cabo de conexão KMYZ-2-24-2,5-LED

Cód. do item: 34997

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classificação marítima	ver certificado
Indicador de posição de comutação	LED
Tipo de fixação	em válvula solenoide com parafuso autoajustável
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	50 g
Conexão elétrica	2 pinos/2 fios Soquete angular/cabo formato quadrado/extremidade aberta
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Intensidade de corrente a 40 °C	1 A
Conexão do cabo de terra	não disponível
Comprimento do cabo	2.5 m
Propriedade de cabo	Padrão
Diâmetro do cabo	3.4 mm
Estrutura do cabo	2 x 0,25 mm ²
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material da capa do cabo	TPE-U(PUR)
Material corpo	PA
Material dos pinos de contato	Bronze