


Válvula reguladora de fluxo GRE-3/8-NPT

Cód. do item: 35311

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de pressão acústica do regulador de fluxo
Seleção de função adicional	com silenciador
Conexão pneumática 1	NPT3/8-18
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Parafusável
Fluxo normal 6->0 bar	3 l/min...2000 l/min
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...70 °C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS