


# Ventosa com adaptador VASB-100-1/4-NBR

Cód. do item: 35416

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Diâmetro da ventosa	100 mm
Diâmetro de sucção efetivo	85 mm
Ponto de conexão	Em cima
Formato de ventosa	Fole redondo, 1,5x
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força de remoção a 70% de vácuo	397 N
Força de retenção sob pressão de operação nominal	397 N
Rosca de fixação	G1/4
Fixação por ventosa	G 1/4
Conexão do vácuo	G1/4
Cor	preto
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Zinco fundido
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	NBR