


Placa intermediária reguladora de pressão LR-ZP-B-D-3

Cód. do item: 35426

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Conforme a norma | ISO 5599-1 |
| Função integrada | Válvula reguladora de pressão |
| Estrutura | Êmbolo |
| Faixa de regulagem de pressão MPa | 0.05 MPa...1.2 MPa |
| Faixa de regulagem de pressão | 0.5 bar...12 bar |
| Faixa de regulagem de pressão psi | 7.25 psi...174 psi |
| Pressão de entrada 1 | 14 bar |
| Pressão de entrada 1 MPa | 1.4 MPa |
| Pressão de entrada 1 psi | 203 psi |
| Certificação | UL - Recognized (OL) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Peso do produto | 1220 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material vedações | NBR |
| Material corpo | Alumínio em fundição injetada Aço |