


Pistola de ar econômica LSP-1/4-D

Cód. do item: 35528

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função do escape	Procedimento de sopro
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Vazão do escape	120 l/min
Vazão nominal padrão	120 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Nível de ruído	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso do produto	240 g
Conexão pneumática	Rosca fêmea G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Liga de alumínio