


Gerador de vácuo VAD-ME-1/8

Cód. do item: 35554

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Dimensão nominal do bico de venturi | 0.95 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Característica do ejetor | alto nível de vácuo |
| Função integrada | Válvula de abertura e fechamento elétrica |
| Estrutura | Formato em T |
| Pressão operacional | 1.5 bar...8 bar |
| Máx. vácuo | 85 % |
| Tempo de ativação | 100% |
| Meio de operação | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Funcionamento lubrificado não admissível |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura do meio | 0 °C...40 °C |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | 0 °C...40 °C |
| Peso do produto | 123 g |
| Conexão elétrica | Conector macho |
| Tipo de fixação | Com rosca fêmea |
| Conexão pneumática 1 | G1/8 |
| Conexão do vácuo | G1/8 |
| Material corpo | Alumínio |