

Conexão em L com espigão LCNH-1/4-PK-6

Cód. do item: 35989

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro nominal | 4.9 mm |
| Tipo de vedação no munhão aparafusado | Anel de vedação |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Conexão pneumática 1 | Rosca macho G1/4 |
| Conexão pneumática 2 | para tubo flexível com Ø externo de 8 mm |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | Alumínio Zinco fundido |