

# Ventosa com adaptador VAS-75-1/4-NBR

Cód. do item: 36145

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Diâmetro da ventosa	75 mm
Diâmetro de sucção efetivo	60 mm
Ponto de conexão	Em cima
Formato de ventosa	Redondo plano
Pressão operacional	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força de remoção a 70% de vácuo	197 N
Força de retenção sob pressão de operação nominal	197 N
Rosca de fixação	G1/4
Fixação por ventosa	G 1/4
Conexão do vácuo	G1/4
Cor	preto
Dureza Shore	70 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Zinco fundido
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	NBR