


Válvula reguladora de fluxo unidirecional GG-1/4-3/8

Cód. do item: 3633

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Regulador de fluxo unidirecional
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de acionamento	Mecânico
Elemento de ajuste	Rolete
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Fluxo nominal normal na direção da regulagem	870 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno	1150 l/min
Pressão operacional	0.03 bar...8 bar 0.43 psi...116 psi
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material corpo	Liga de alumínio
Posição de instalação	Indiferente
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	380 g
Material vedações	NBR