

Cilindro tipo fole EB-145-60

Cód. do item: 36486

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	145
Diâmetro necessário de instalação	160 mm
Curso	60 mm
Altura máx., estendida	110 mm
Ângulo de inclinação máx.	20 deg
Deslocamento máx.	10 mm
Altura de instalação mínima	50 mm
Funcionamento	simples ação
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:--:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento lubrificado não admissível
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Força de retorno	120 N
Peso do produto	900 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material fole	NR/BR
Material corpo	Aço Galvanizado