

Espiral flexível para tubos PKB-50-BL

Cód. do item: 3656

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	para Ø máx. 50 mm do conjunto de tubos flexíveis
Diâmetro externo	6 mm
Diâmetro interno	4 mm
Indicação de aplicação	12 tubos flexíveis com Ø externo de 12 mm 28 tubos flexíveis com Ø externo de 8 mm 50 tubos flexíveis com Ø externo de 6 mm 60 tubos flexíveis com Ø externo de 4 mm
Comprimento do tubo flexível	50 m
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto de acordo com comprimento	0.0146 kg/m
Cor	azul
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PE