


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-L95-190A-G2

Cód. do item: 3659562

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	192 Nm
Peso do produto	4900 g
Código da interface do atuador	L95
Código da interface motor In	190A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS