

# Cabo de conexão NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Cód. do item: 3673475

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento do tubo flexível de proteção	0.6 m
Posição de instalação	Indiferente
Utilização externa	locais de uso com proteção contra o clima Classe C1, baseada na IEC 60654-1
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Umidade relativa do ar	5 - 100% com condensação
Grau de proteção	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-5 °C...60 °C
Conexão elétrica 1	Conector macho reto, 3 pinos
Conexão elétrica 2	extremidade aberta, 3 fios
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Conexão pneumática	para Ø externo do tubo flexível 8 mm
Raio de curvatura de cabo mín.	100 mm
Estrutura do cabo	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Peso do produto	280 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo de proteção	PA
Material conexão de tubo de proteção	PA
Material da capa do cabo	PVC
Material vedações	TPE