


Cabeçote amplificador VE-5

Cód. do item: 3717

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	0.1 bar...0.3 bar
Pressão do piloto	0.3 bar
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C