

# Acoplamento EAMD-67-51-20-32X32-U

Cód. do item: 3717812

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	20 mm
Diâmetro de montagem 2	32 mm
Tamanho	67
Comprimento nominal	51 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	4500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	374 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	120 Nm
Peso do produto	744 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS