


# Válvula de antena FVSO-3-1/8

Cód. do item: 3877

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 aberta monoestável
Tipo de acionamento	Mecânico
Vazão nominal padrão	175 l/min
Conexão de trabalho pneumática	G1/8
Pressão operacional	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Estrutura	Assento de prato
Tipo de retorno	Mola mecânica
Diâmetro nominal	3.5 mm
Função do escape	com controle de vazão
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de comando	Servopilotado
Alimentação de ar piloto	interno
Sentido da vazão	Não reversível
Meio de controle	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Observação sobre dinamização forçada	Frequência de comutação mín. 1/ano
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	130 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material corpo	Alumínio anodizado