

Suporte de montagem DHAS-MA-B6-80

Cód. do item: 3899099

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	10 °C...50 °C
Peso do produto	38 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do suporte adaptador	Aço inoxidável de alta liga