

Filtro de rede CADF-C15-11A-P3

Cód. do item: 3947275

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	47 mm
Altura	70 mm
Comprimento	231 mm
Posição de instalação	convecção livre
Tensão de alimentação	520/300 V
Corrente de entrada	16 A
Frequência de rede	50 Hz...60 Hz
Certificação	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	900 g
Tipo de fixação	Placa de montagem, parafusada
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS