

# Dedo de garra adaptativa DHAS-GF-120-U-BU

Cód. do item: 3998959

FESTO



## Ficha técnica

| Característica  | Valor  |
|---|--|
| Tamanho   | 120  |
| Posição de instalação                                 | Indiferente  |
| Classe de resistência à corrosão KBK                  | 2 - resistência moderada à corrosão  |
| Conformidade LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Adequação para a produção de baterias de íon de lítio | Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas |
| Apropriado para indústria alimentícia                 | Ver Informação de materiais ampliada   |
| Temperatura ambiente                                  | 10 °C...50 °C  |
| Peso do produto                                       | 29 g   |
| Indicação sobre os materiais                          | Conformidade RoHS  |
| Material mordças de fixação                           | TPE-U(PU)  |