

# Dedo de garra adaptativa DHAS-GF-60-U-BU

Cód. do item: 3998967

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	60
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	10 °C...50 °C
Peso do produto	7 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material mordças de fixação	TPE-U(PU)