


Indicador óptico OH-22-RT

Cód. do item: 4131

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	1.4 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...45 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...45 °C
Peso do produto	25 g
Tipo de fixação	Instalação de painel de comando em Ø 22,5
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS