



Bloco E ZK-PK-3-6/3

Cód. do item: 4204

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função UND
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Vazão nominal padrão	100 l/min
Pressão operacional	1.6 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material corpo	POM
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Diâmetro nominal	2.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	85 g
Conexão pneumática 3	PK-3
Material vedações	NBR