


Conjunto de montagem axial EAMM-A-T42-57A

Cód. do item: 4327034

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	43 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	3.2 kgmm ²
Torque transmissível	6 Nm
Peso do produto	330 g
Código da interface do atuador	T42
Código da interface motor In	57A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS