



# Válvula solenoide MFH-5-PK-3

Cód. do item: 4448

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias monoestável
Vazão nominal padrão	105 l/min
Conexão de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	3 bar...8 bar
Estrutura	Assento de prato
Diâmetro nominal	2.5 mm
Tipo de vedação	mole
Tempo de comutação desligado	22 ms
Tempo de acionamento ligado	10 ms
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Peso do produto	270 g
Tipo de fixação	alternativo: Na placa de conexão em trilho para montagem com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Conexão pneumática 3	PK-3
Conexão pneumática 4	PK-3
Conexão pneumática 5	PK-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio anodizado
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio anodizado