

Compensador de momento DARD-L8-40-S

Cód. do item: 4448222

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32/40
Desvio +/-	2.5 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Carga máxima admissível por um curto período na direção da força +/-	3000 N
Carga máxima admissível em longo prazo na direção de força +/-	1400 N
Peso do produto	109 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS isento de cobre
Material adaptador	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado